



# Ricambi e componenti




# RICAMBI

## LISTA PARTICOLARI

## mod. ECO-X

- 38** [x1]Guarnizione
- 39** [x1]Guarnizione
- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1331-C3** [x1]Inserto
- 1331-C4** [x1]Ugello
- 1331-C5** [x1]Testina
- 1331-C6** [x1]Chiera
- 1331-C7** [x1]Pistoncino assemblato
- 1331-C9** [x1]Volantino
- 1331-C12** [x1]Asta completa
- 1331-C14** [x1]Tappo più posizionatore
- 1331-C16-X** [x1]Corpo secondario assemblato in inox
- 1331-G6-X** [x1]Kit guarnizioni in inox
- 1331-G24** [x1]Corpo primario con valvola di regolazione
- 1331-P3** [x1]Pistoncino montato
- G** [x1]Guarnizione
- O2** [x1]Guarnizione
- O3** [x1]Guarnizione
- O4** [x2]Guarnizione
- Q1** [x2] Vite TCEI
- 1007-R1-X** [x2]Raccordo in inox
- R4** [x2]Raccordo



### NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.  
 Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.  
 Il raccordo part. [R4] previsto di default nel part. [1331-G24] può essere sostituito con il tappo part. [C13].  
 Il tappo previsto di default nel part. [1331-C16-X] può essere sostituito con un raccordo per il circuito ingresso lavaggio.

# RICAMBI

## LISTA PARTICOLARI

- 38** [x1]Guarnizione
- 39** [x1]Guarnizione
- 1090-12** [x1]Molla
- 1090-14** [x1]Molla
- 1331-C3** [x1]Inserto
- 1331-C4** [x1]Ugello
- 1331-C5** [x1]Testina
- 1331-C6** [x1]Ghiera
- 1331-C7** [x1]Pistoncino assemblato
- 1331-C9** [x1]Volantino
- 1331-C12** [x1]Asta completa
- 1331-C14** [x1]Tappo più posizionatore
- 1331-C16-X** [x1]Corpo secondario  
assemblato in inox
- 1331-G6** [x1]Kit guarnizioni
- 1331-G40** [x1]Corpo primario con valvola  
per regolaz. automatica
- 1331-P3** [x1]Pistoncino montato
- G** [x1]Guarnizione
- O2** [x1]Guarnizione
- O3** [x1]Guarnizione
- O4** [x2]Guarnizione
- Q1** [x2] Vite TCEI
- 1007-R1-X** [x2]Raccordo in inox
- R4** [x2]Raccordo

## mod. ECO-A-X



### NOTE

È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.  
 Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.  
 Il raccordo part. [R4] previsto di default nel part. [1331-G24] può essere sostituito con il tappo part. [C13].  
 Il tappo previsto di default nel part. [1331-C16-X] può essere sostituito con un raccordo per il circuito ingresso lavaggio.

# CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

**mod. ECO-X, ECO-A-X**

1331-C5-LA	CAP	NOZZLE	NEEDLE
 	1331-C5-LA-0.8	1331-C4-0.8	1331-C12-0.8
	1331-C5-LA-1.0	1331-C4-1.0	1331-C12-1.0
	1331-C5-LA-1.2	1331-C4-1.2	1331-C12-1.2
	1331-C5-LA-1.5	1331-C4-1.5	1331-C12-1.5

1331-C5-NA	CAP	NOZZLE	NEEDLE
 	1331-C5-NA-0.8	1331-C4-0.8	1331-C12-0.8
	1331-C5-NA-1.0	1331-C4-1.0	1331-C12-1.0
	1331-C5-NA-1.2	1331-C4-1.2	1331-C12-1.2
	1331-C5-NA-1.5	1331-C4-1.5	1331-C12-1.5

# QUALITÀ CERTIFICATA

## CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.



## INSERTO TRICOLORE

Ogni pistola è contraddistinta da un sigillo tridimensionale a tre colori. Rappresenta un'ulteriore garanzia di autenticità e italianità perchè è presente solo nelle pistole AIRCOM® originali.



# SUPPORTO

## HAI BISOGNO DI AIUTO?

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



[aircom@aircom.it](mailto:aircom@aircom.it)



Supporto online



AIRCOM

**DISCOVER ALL PRODUCTS**



Follow us



[aircom.it](https://www.aircom.it)